

PEGAMENTO VIDRIO/METAL 1 DOSIS



Adhesivo de secado rápido para la adhesión de: vidrio con metal, metal con metal y cristal con cristal.

Dosis unitaria.

- Caja con 5 dosis de limpiador activo (azul) y 5 de adhesivo.
- Una dosis por aplicación.

Pegado resistente.

- Metal con vidrio.
- Vidrio con vidrio.
- Metal con metal.

Secado en 60 segundos.

Rápido secado.

Buena resistencia.

Muy buena resistencia química, pegado flexible, resistente al agua y golpes.

Contenido dosis	Código	📦
Adhesivo 1g + Activador 0,5 ml	90893 40	1

Datos técnicos	
Termoresistencia	-55°C hasta +120°C
Resistencia al tacto	Después de aprox. 20 segundos
Resistencia final	Aprox. 12 horas a 23°C / 55% humedad relativa (20 min 50%)
Resistencia a la tracción	Aprox. 35N/mm (rotura de cristal)
Color	Transparente

Modo de uso:

- 1- Limpiar y secar con un trapo limpio, o calentar mediante pistola de aire caliente para eliminar la humedad, dejar enfriar el cristal.
- 2- Aplastar la ampolla del activador por el lado del cartón con los dedos hasta romper el tubito de cristal interior. De esta manera el activador va hacia la punta del filtro. Retirar el casquillo de cartón.
- 3- Aplicar el activador sobre la superficie de cristal a pegar. El activador no contiene disolventes, así que no necesita tiempo de aireado.

- 4- Cortar la esquina de la bolsa del pegamento. Aplicar el pegamento fino y uniforme sobre la superficie metálica.
- 5- Apretar la superficie metálica bajo ligera presión aprox.20 segundos a la superficie de cristal activada. Dejar secar durante 15 o 20 minutos para conseguir el 50% de la resistencia final.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.